

**Garant****CNMM 160624, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMM 160624 HB7020 Typ: HB7020  
Lamač třísek: SR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 300 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	2,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	SR
Typ	HB7020
Hloubka řezu $a_p$	2 - 10 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení