


Garant**DNMG 150404, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150404 HB7020 Typ: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7020
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení