

Vyklápěcí nádoba s odvíjecím systémem, lakovaná, Objem kontejneru: 300l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919950 300
GTIN	2050001936790
Třída artiklu	94B

Popis

Provedení:

Vyklápěcí nádoba **na pevné látky** s výhodným těžištěm nákladu. Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu.

Plech vany je vybaven po obvodu okrajovým profilem a stabilním základním rámem s vybráním pro zajištění vidlí. Pojistka brání neúmyslnému sklouznutí a vyklopení vysokozdvizného vozíku. Vnitřní rozměry vybrání AxD = 200x80 mm.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná**.

Technický popis

Hmotnost	112 kg
Pojistka proti vyklopení	ano
S lanovodem	ano
Výška	835 mm
Nosnost	750 kg

Šířka	770 mm
Vzdálenost vybrání B	300 mm
Délka	1260 mm
Oblast použití	na pevné látky
Objem kontejneru	300 l
Výška násypné hrany	740 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba

Příslušenství

Sada koleček pro nádobu na třísky a vyklápěcí nádobu,
polyamid, 4dílná Nosnost/kolo 450 kg

919970 450