

**Garant****DNMG 150404, Řezný materiál: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150404 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P

Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení