


Garant**DNMG 150408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový radius	0,8 mm
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení