

Garant**VC.T 070204, Řezný materiál: HB7025-1****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 261362 HB7025-1 |
| GTIN | 4045197941350 |
| Třída artiklu | 21I |

Popis

VC.T 070204 HB7025-1 Typ: HB7025-1
Lamač třísek: SF
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 190 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 190 m/min |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Lamač třísek | SF |
| Posuv f | 0,03 - 0,2 mm/ot, |
| Typ | HB7025-1 |
| Hloubka řezu a_p | 0,05 - 0,4 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hlavní způsob použití | P |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 070204 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |