

Garant**DNMG 150408, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Typ	HB7020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení