

Garant**DNMG 150408, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7020 Typ: HB7020
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a _p	1,5 - 6 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení