

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	9 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15,5 mm
Šířka hrdla $L_4$	9 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Upínací výška $L_2$	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Délka hlavy $L_1$	28 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka $L$	125 mm
ISO kód držáku	A12K SVLCR/L07

Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659905 200
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659956 200