

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	19,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Délka hlavy $L_1$	36 mm
Upínací výška $L_2$	15 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka $L$	150 mm
ISO kód držáku	A16M SVLCR/L07
Šířka hrdla $L_4$	14,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Užitná hloubka $T$	5 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659905 200
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659956 200