

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Ø minimálního předvrtání D_{min}	15,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Šířka hrdla L_4	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Středové přesazení L_3	9 mm
Délka hlavy L_1	28 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	11 mm
ISO kód držáku	A12K SVLCR/L07
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659905 200
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659956 200