

Garant**VCGT 050102, Řezný materiál: HB7025-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Třída artiklu	211

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	SF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 190 m/min
Typ	HB7025-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 050102

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení