

Garant**DNMG 150604, Typ: HB730-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150604 HB730-1 Typ: HB730-1
Lamač třísek: XUM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 35 - 230 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	35 - 230 m/min

Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Lamač třísek	XUM
Hlavní způsob použití	UNI
Typ	HB730-1
Povlak	Nano-PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení