

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, s čelními chladícími tryskami, SK 40 A = 200, Ø trnu d1: 22mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301138 22
GTIN	4045197942227
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Ø trnu d ₁	22 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Upínací Ø D ₁	22 mm
Upnutí	SK 40 A = 200

Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy