

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový, s čelními chladicími tryskami, HSK-A 100 A = 300, Ø trnu d1: 22mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306715 22
GTIN	4045197942630
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip Balluff/RFID.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Délka vyložení rozměr A	300 mm
Ø trnu d ₁	22 mm
Upínací Ø D ₁	22 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy