

**Garant**

Vysoce výkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213555 40/3
GTIN	4045197953421
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie. Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepelí č. **674252 15IP**.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Počet břitů Z	3
Maximální vnější Ø $D_{\text{max}}$	52,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XEEW1305

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.T1305
Upínací otvor Ø	16 mm
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0