

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závít M × délka L1: M12X125****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 301309 M12X125 |
| GTIN | 4045197943941 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

Válcová konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|------------|
| L ₂ | 5 mm |
| Užitná délka L ₁ | 125 mm |
| Vnější Ø D | 34 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Závít M | M12×125 |
| Ø otvoru D ₁ tolerance IT6 | 12,5 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 144 mm |
| Upnutí | SK 40 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |