

**Garant**

Vysoce výkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/12mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213555 125/12
GTIN	4045197953674
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie. Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepelí č. **674252 15IP**.

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XEEW1305
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.T1305
Ø břitu D <sub>c</sub>	125 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	63 mm
Maximální vnější Ø D <sub>max</sub>	137,3 mm

Počet břitů Z	12
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP