

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 30 krátký, Ø trnu d1: 27mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	301013 27
GTIN	4045197944238
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Se 4 čelními chladícími tryskami.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Ø trnu d ₁	27 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	21 mm
Vnější Ø D	50 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Délka vyložení rozměr A	50 mm

Technický list

Ø upnutí D_1	27 mm
Upnutí	SK 30 krátký
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy