

Garant
Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 30 krátký, Ø trnu d1: 16mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	301013 16
GTIN	4045197944214
Třída artiklu	31A

Popis
Provedení:

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Se 4 čelními chladícími tryskami.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Ø trnu d ₁	16 mm
Vnější Ø D	38 mm

Upínací Ø D ₁	16 mm
Upnutí	SK 30 krátký
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy