

Garant**TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	204019 14
GTIN	4045197954244
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro **operace dokončování**.

Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

Vysoká **vlastní stabilita a tichý chod** díky nerovnoměrnému dělení.

Pro **obvodové frézování při dokončování**.

Zvláště dlouhé břity pro efektivní dokončování.

Upozornění:

Přebroušování je možné od $\varnothing D_c = 6$ mm.

$a_{e\max} = 0,05 \times D$

Technický popis

\varnothing břitu D_c	14 mm
\varnothing stopky D_s	14 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,098 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Celková délka L	122 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Délka břitu L_c	70 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8

Počet zubů Z	7
Rohový úhel čela	90 stupeň
Řada	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,05 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

