

**Nástrojový upínač Densimet pro frézy se závitem, Ø d = 12 mm, Závít M ×
Lcelk.: M6X105****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Materiálová vlastnost tlumící vibrace.**
- **Tolerance stopky h6.**

Použití:

Zejména pro použití u tepelných upínačů.

vnitřní chlazení: ano

Kmitání: Tlumený

Otvor Ø D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Užitečná délka L₁: 60 mm

Technický popis

Otvor Ø D ₁	6,5 mm
Užitná délka L ₁	60 mm
Ø D ₂	10 mm
Závít M	M5
Upnutí	Ø d = 12 mm
Stopka Ø d	12 mm
vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené

