

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303015 22
GTIN	4045197944900
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Válcový tvar.
- S otvorem Balluffchip.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

Se 4 vývrty pro chladící kanály.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	35 mm
Vnější Ø D	48 mm

Technický list

Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Ø trnu d_1	22 mm
Ø upnutí D_1	22 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy