

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303015 32
GTIN	4045197944924
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Válcový tvar.
- S otvorem Balluffchip.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

Se 4 vývrty pro chladící kanály.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Ø trnu d ₁	32 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32

Technický list

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Vnější Ø D	78 mm
Ø upnutí D ₁	32 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy