

**Garant****Kombinovaný upínací trn pro frézy typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 40mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	302895 40
GTIN	4045197945020
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Tvar ADB.

### Použití:

**S lícovaným perem** pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

**S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

### Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

### Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

## Technický popis

Ø trnu d <sub>1</sub>	40 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Vnější Ø D	70 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	40
Délka vyložení rozměr A	70 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Upínací Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy