

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SCLCR/L 2020X09

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 09T3..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 27 mm

Celková délka L: 86 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269028 28

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 28
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 2020X09
Celková délka L	86 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15