

**Garant****Kleštinový upínací trn ER typ ADB, niklovaný, SK 40 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300515 40
GTIN	4045197945846
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušené. S otvorem Balluffchip.

**GARANT –**

- Klidný chod díky natvrdo přesoustruženým stopkám a jemnému vyvážení G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.
- Optimální antikorozi ochrana díky poniklovaným povrchům.
- Nejvyšší upínací síly a přesnost pomocí přesné upínací matice GARANT.

Speciální poniklování.

**GARANT –**

- Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.
- Vyvrtaný průchod.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 – typ A a B.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č.308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 – 309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 – 309645 (pro č. 309615).

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 3 - 26 mm

Vnější Ø D: 63 mm

Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610: 40

Náhradní matice HOLEX č. 309580: 40

## Technický popis

Rozsah upínání	3 - 26 mm
Pro kleštiny ER	40
Vnější Ø D	63 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	40
Náhradní matice HOLEX č. 309580	40
Upnutí	SK 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

## Příslušenství

ER upínací klíč Pro ER kleštinové upínače 40	309680 40
--	-----------