

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 18/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	8,13 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
Ø břitu D_c	18 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	28 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	34 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,3 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,82 stupeň
Počet břitů Z	2

Celková délka L _{celk.}	80 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,2 Nm

211750 1,2