

Garant

Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, niklovaný, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 10mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300120 10
GTIN	4045197945693
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S uzavíratelnými chladicími kanály.

Speciální poniklování.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	10 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Vnější Ø D	35 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6359

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm

309900 10