

**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 300 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415195 300 |
| GTIN | 4045197956620 |
| Třída artiklu | 42A |

Popis**Provedení:**

Nonius protireflexně chromovaný. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.

Všechny díly: kalená

Norma: DIN 862

Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Kalibrování: A1

Odečet: 0,05 mm

Stupnice: 1/20 mm

Mezní chyba: 0,05 mm

Délka měřicí čelisti: 90 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 10 mm

Hmotnost: 0,44 kg

Technický popis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Rozsah měření | 0 - 300 mm |
| Hmotnost | 0,44 kg |
| Mezní chyba | 0,05 mm |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 10 mm |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Odečet | 0,05 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kalibrování | A1 |
| Délka měřicí čelisti | 90 mm |
| Stupnice | 1/20 mm |
| Norma | DIN 862 |
| Stupnice nonia mm/palce | ano |
| Měřicí technika | analogový |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | kalená |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm | 011030 300 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm | 011050 300 |
| Popisování laserem Typ | 018940 |