



Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 1250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860100 1250
GTIN	4008158011905
Třída artiklu	82C

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. **Bez ochranné krytky.**

Norma:

DIN 5117

Technický popis

Průřez vodící lišty	35×11 mm
Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	1250 mm
Druh produktu	Svěrka

