

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy High-Performance s tlumením vibrací, válcový s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 200, Ø trnu d1: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	301101 16
GTIN	4045197946058
Třída artiklu	31H

Popis

Provedení:

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Výhoda:

Na upínání speciálně přizpůsobené SM jádro umožňuje i při delších vyloženích optimální výsledky obrábění:

- Úspora času díky maximálním parametrům obrábění.
- Klidný chod a tím perfektní výsledný povrch.
- Úspora nákladů díky delší životnosti nástrojů.
- Ochrana vřetena stroje proti vibracím.

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Upozornění:

Kvalita vyvážení G 6,3 závisí na maximálních provozních otáčkách.
Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Vnější Ø D	38 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm

Technický list

Maximální počet otáček $n_{\max}$	8000 min ⁻¹
Ø trnu d_1	16 mm
Délka frézovacího trnu L_4	17 mm
Ø upnutí D_1	16 mm
Upnutí	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy