


Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: VDI40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320617 VDI40
GTIN	4045197947932
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Odpružené provedení pro axiální kompenzaci délky při obrábění.**
- **Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.**
- **Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.

Upozornění:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

Technický popis

Ø stopky D ₁	12 mm
Vhodné pro barevný kód	K12
Ø d	40 mm

Pro hmotnost obrobku	300 kg
Užitná délka L ₁	60 mm
Celková délka L	123 mm
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Ø pouzdra D	44 mm
Chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Dráha pružiny	3 mm
Upnutí	VDI 40
Druh produktu	Středící hrot