

Garant**SCMT 120408, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120408 HB7020 Rohový rádius: 0,8 mm
Typ: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení