

HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203619 10
GTIN	4045197958891
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Pro **operace dokončování**. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro **obvodové frézování při dokončování**. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,072 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Počet zubů Z	6
Tolerance jmenovité \varnothing	h10
Celková délka L	80 mm
Směr přísuvu	horizontálně
\varnothing břitu D_c	10 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
\varnothing stopky D_s	10 mm
Délka břitu L_c	30 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodné	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodné	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodné	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodné	50 m/min	H
mokrý max.	vhodné		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB