

**Garant****CCMT 09T304 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1 mm
Lamač třísek	WSS
Řezný materiál	TK
Typ	HB7020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv $f$	0,15 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení