

Garant**DNMG 150404, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150404 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení