

Garant**DNMG 150408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7010-1 Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení