


**Garant****DNMG 150408, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení