

Garant**DNMG 150408, Řezný materiál: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Lamač třísek	SG

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení