

Garant**DNMG 150408, Řezný materiál: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	SG
Typ	HB7035-1
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení