

Garant**DNMG 150412, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150412 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SG
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7020
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení