

Garant**DNMG 150412, Řezný materiál: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150412 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	SG
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7035-1

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení