

Garant
TK fréza s několika děliči třísek TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	203108 8
GTIN	4045197954169
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

Vysoce výkonná fréza s **nestejným rozložením břitů** a **nerovnoměrným stoupáním šroubovice**. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Upozornění:

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

$a_{e,max} = 0,03 \times D$ pro obrábění TPC.

Tolerance jmenovitý Ø: f8

Počet zubů Z: 7

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální a šikmý

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Kvalita vyvážení se stopkou: G 2,5 s HB

Počet zubů Z: 7

Délka břitu L_c : 40 mm

Celková délka L: 81 mm

Ø stopky D_s : 8 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,16 mm

Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm²: 0,03 mm

Technický popis

Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Celková délka L	81 mm
Počet zubů Z	7
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý

Délka břitu L_c	40 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
\varnothing břitu D_c	8 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,16 mm
\varnothing stopky D_s	8 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm ²	0,03 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejný
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,03×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použitie		
Vzduch	vhodný		