

Garant**TK fréza s několika děliči třísek TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203108 12
GTIN	4045197954183
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s **nestejným rozložením břitů** a **nerovnoměrným stoupáním šroubovice**. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Upozornění:

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

$a_{e max} = 0,03 \times D$ pro obrábění TPC.

Tolerance jmenovitý Ø: f8

Počet zubů Z: 7

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální a šikmý

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Kvalita vyvážení se stopkou: G 2,5 s HB

Počet zubů Z: 7

Délka břitu L_c : 60 mm

Celková délka L: 112 mm

Ø stopky D_s : 12 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,24 mm

Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm²: 0,044 mm

Technický popis

Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Počet zubů Z	7
Ø břitu D_c	12 mm

Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm ²	0,044 mm
Celková délka L	112 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Směr přísvuvu	Horizontální a šikmý
\varnothing stopky D_s	12 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Délka břitu L_c	60 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,24 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejný
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,03xD
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	vhodný		