

**Garant****Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 40, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Třída artiklu	31M

**Popis****Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

**Použití:**

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

**Zvláštní příslušenství:**

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

**Upozornění:**

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: ISO 7388-2

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D<sub>i</sub>: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 93 mm

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	93 mm
Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Vnější Ø D	55 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo