

Garant**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 40, Závitořezný rozsah: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

- Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
- Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Použití:

- Zhotovování kalibrických závitů.
- Použitelné pro pravé a levé závity.
- Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.

Norma pro upínání: ISO 7388-2

Délkové vyrovnání tlak: 7,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 7,5 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Vnitřní Ø D₁: 19 mm

Délka vyložení rozměr A: 68 mm

Technický popis

Vnější Ø D	38 mm
Vnitřní Ø D ₁	19 mm
Délkové vyrovnání tlak	7,5 mm
Délka vyložení rozměr A	68 mm
Délkové vyrovnání tah	7,5 mm
Závitořezný rozsah	M3 – M12
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo