

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Třída artiklu	250

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,32 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	54,3 mm
Počet břitů Z	8
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	63 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	119 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Ø D_3	56 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------