


**Lehká šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860200 500
GTIN	4008158014616
Třída artiklu	82C

**Popis****Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínají. **Bez ochranné krytky.**

**Norma:****DIN 5117****Technický popis**

Průřez vodicí lišty	29×9 mm
Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	500 mm
Druh produktu	Svěrka