

**Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, Ø DC h8: 65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116320 65
GTIN	4045197955753
Třída artiklu	12C

Popis**Provedení:**

Díky zušlechtěnému povrchu snížený sklon k navařování a **zlepšené odvádění třísek.**

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornění:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530.**

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Počet břitů Z	2
Celková délka L	432 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	147,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,4 mm/ot,
Jmenovitý Ø D_c	65 mm
Morse kužel MK velikost	5
Norma	DIN 345
Délka drážky pro třísky L_c	245 mm
Vrcholový úhel	118 stupeň
Stopka	Morse kužel
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	HSS
Typ	N
Úhel sklonu šroubovice	20-30 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	25 m/min	P
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		